

**Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	611000 10
GTIN	4018754057542
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technický popis

Počet klíčů	10
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610100 8X9
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm	610100 20X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610100 14X15
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610100 16X17
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 21X24 mm	610100 21X24
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610100 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610100 18X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610100 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 27X30 mm	610100 27X30
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 6X7 mm	610100 6X7