

Garant**Deskový odmagnetovací přístroj DM1, Typ: 300****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380862 300
GTIN	4045197886224
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- Pólová deska z lamelového křemíkového plechu s nepatrnou ztrátou výkonu díky indukovaným vířivým proudům.
- Přívod proudu 230 V / 50 Hz nebo 115 V / 60 Hz (přepínatelné).
- Typ ochrany IP 21 (plně zapouzdřený přístroj).
- Doba zapnutí 100%. (Trvalý provoz možný).

Text upoutávky:

QR kód pro získání důležitých informací.
Vysoce kvalitní povrch z křemíkového plechu.
Jednoduše přepněte. Vhodné pro 115 V a 230 V.
Rukojeti integrovány pro optimální přepravu.

Použití:

- Odmagnetování se provádí jedním nebo vícenásobným přejížděním obrobku stejným směrem přes pólovou desku, přičemž obrobek musí být tažen vždy přes celou délku pólové desky.
- K odmagnetizování obrobků po magnetickém upínání.
- Stabilní konstrukce (pouzdro z tlakově litého hliníku) zajišťuje dlouhou životnost při hrubém používání.

Technický popis

Výška korpusu	137 mm
Délka pouzdra	260 mm
Maximální šířka obrobku	305 mm
Hloubka proniknutí	75 mm
Délka pólové desky	250 mm
Šířka pouzdra	315 mm
Šířka pólové desky	305 mm
Hmotnost	36,5 kg
Příkon	990 W
Třída účinnosti odmagnetování (DMC)	+++
Zdroj energie	Síťový provoz
Typ ochrany	IP 21
Doba zapnutí	100 %
Druh produktu	Odmagnetovací zařízení