



Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem a otočnou rukojetí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	635220
GTIN	3148517944619
Třída artiklu	63V

Popis

Provedení:

Při obvyklém použití pracovní úhel 6°, při použití **otočné rukojeti** pracovní úhel 0°. S vyhazovačem a kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Celková délka	235 mm
Počet břitů	60
Pracovní úhel	0 - 6 stupeň
Druh produktu	Ráčna