



Nástroj pro válečkování EGI5-32AI univerzální, Typ upínání na stopku: S20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291530 S20
GTIN	4060491000237
Třída artiklu	29F

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.

Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Vysoká flexibilita díky venkovnímu i vnitřnímu použití.

Nezávislé na průřezu (v rámci doporučeného rozsahu) při vnitřním obrábění.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).

Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.

K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Pro vnější \varnothing od 10 mm a vnitřní \varnothing od 32 mm.

Vhodné pro:

Rozsah \varnothing vnější (doporučený): 10 mm – 100 mm

Rozsah \varnothing vnitřní (doporučený): 32 mm – 150 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

Upozornění:

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Technický popis

Maximální síla válcování	3 kN
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	32 mm
Stopka 4hran	20×20 mm
Ø válečků	5 mm
Středové přesazení hrotu f	73,2 mm
Typ upínání na stopku	S20
Délka vyložení L_A	154 mm
Užitná délka L_N	100 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování