



Nástroj pro válečkování EGI5-32AI univerzální, Typ upínání na stopku: VDI25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291530 VDI25
GTIN	4060491000251
Třída artiklu	29F

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.
Vysoká flexibilita díky venkovnímu i vnitřnímu použití.
Nezávislé na průřezu (v rámci doporučeného rozsahu) při vnitřním obrábění.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.
Pro vnější \varnothing od 10 mm a vnitřní \varnothing od 32 mm.

Vhodné pro:

Rozsah \varnothing vnější (doporučený): 10 mm – 100 mm
Rozsah \varnothing vnitřní (doporučený): 32 mm – 150 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

Upozornění:

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Technický popis

Maximální síla válcování	3 kN
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	32 mm
Středové přesazení hrotu f	58 mm
Ø válečků	5 mm
Typ upínání na stopku	VDI25
Délka vyložení L_A	168 mm
Užitná délka L_N	100 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování