

Pneumatische

Pákové nůžky na plech, Model: 1BR/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Třída artiklu	76L

Popis

Provedení:

Pevné tělo ze zušlechtěné oceli. Bez vůle se pohybující nožové saně (pouze nízké tření), nůž ze zvláštní nástrojové oceli, speciálně kalený a broušený. Páka s kompenzační pružinou pro ochranu před úrazem, veškeré otočné čepy lze seřizovat, všechny modely jsou vybaveny plynule nastavitelným přidržovačem.

S pákovým převodem. Stříhá plechy a ocelovou kulatinu.

Lakování:

Červenohnědé.

Upozornění:

- **Při dodatečné objednávce náhradních nožů musíte uvést tyto údaje: Výrobek, model, pokud možno též č. stroje nebo přesný kótovaný výkres.**
- **Pozor: udávaný výkon je maximálním střížným výkonem. Při trvalém namáhání v horní oblasti udávaného výkonu Vám doporučujeme nejbližší větší model.**
- **Údaje o střížném výkonu se vztahují k materiálu s pevností v tahu 450 N/mm².**

Technický popis

Výkon ve stříhu tloušťky plechu	do 5 mm
---------------------------------	---------

Hmotnost	12 kg
Model	1BR/5
Délka nože dole	150 mm
Délka nože nahoře	173 mm
Výkon ve stříhu kruhové oceli Ø	do 11 mm
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Náhradní nůž na plech (horní nůž) Model 1BR/5	769932 1BR/5
Pojistná pružina Vhodné pro model 1BR/5	769931 1BR/5
Pojistná pružina Vhodné pro model 1BR5/2	769933 1BR5/2
Náhradní nůž na plech (dolní nůž) Model 1BR/5	769934 1BR/5