

Pneumatische

## Pákové nůžky na plech, Model: 4BR/8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Třída artiklu	76L

### Popis

#### Provedení:

Pevné tělo ze zušlechtěné oceli. Bez vůle se pohybující nožové saně (pouze nízké tření), nůž ze zvláštní nástrojové oceli, speciálně kalený a broušený. Páka s kompenzační pružinou pro ochranu před úrazem, veškeré otočné čepy lze seřizovat, všechny modely jsou vybaveny plynule nastavitelným přidržovačem.

S pákovým převodem. Stříhá plechy a ocelovou kulatinu. S ozubeným převodem. Stříhají plechy, plochou ocel, ocel kruhového a pravoúhlého průřezu. S noži na plech lze kolmo nebo v úkosu vyřezávat nebo stříhat oceli o průřezu L a T. Přitom je zapotřebí provést 2 – 3 pohyby pákou.

#### Lakování:

Červenohnědé.

#### Upozornění:

- Při dodatečné objednávce náhradních nožů musíte uvést tyto údaje: Výrobek, model, pokud možno též č. stroje nebo přesný kótovaný výkres.
- Pozor: udávaný výkon je maximálním střížným výkonem. Při trvalém namáhání v horní oblasti udávaného výkonu Vám doporučujeme nejbližší větší model.
- Údaje o střížném výkonu se vztahují k materiálu s pevností v tahu 450 N/mm<sup>2</sup>.

### Technický popis

Hmotnost	47 kg
Výkon ve stříhu pravoúhlé oceli	do 18 mm
Délka nože nahoře	186 mm
Výkon ve stříhu kruhové oceli Ø	do 20 mm
Model	4BR/8
Výkon ve stříhu tloušťky plechu	do 8 mm
Délka nože dole	175 mm
Druh produktu	Řezací kleště

## Příslušenství

Pojistná pružina Provedení RECHTS	769937 RECHTS
Náhradní nůž na plech (dolní nůž) Model 4BR/8	769934 4BR/8
Náhradní nůž na plech (horní nůž) Model 4BR/8	769932 4BR/8