

PneidInghaus

Pákové nůžky na plech, Model: 1BR/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Třída artiklu	76L

Popis

Provedení:

Pevné tělo ze zušlechtěné oceli. Bez vůle se pohybující nožové saně (pouze nízké tření), nůž ze zvláštní nástrojové oceli, speciálně kalený a broušený. Páka s kompenzační pružinou pro ochranu před úrazem, veškeré otočné čepy lze seřizovat, všechny modely jsou vybaveny plynule nastavitelným přidržovačem.

S pákovým převodem. Stříhá plechy a ocelovou kulatinu.

Lakování:

Červenohnědé.

Upozornění:

- **Při dodatečné objednávce náhradních nožů musíte uvést tyto údaje: Výrobek, model, pokud možno též č. stroje nebo přesný kótovaný výkres.**
- **Pozor: udávaný výkon je maximálním střížným výkonem. Při trvalém namáhání v horní oblasti udávaného výkonu Vám doporučujeme nejbližší větší model.**
- **Údaje o střížném výkonu se vztahují k materiálu s pevností v tahu 450 N/mm².**

Technický popis

Výkon ve stříhu kruhové oceli Ø	do 13 mm
---------------------------------	----------

Délka nože nahoře	211 mm
Model	1BR/6
Výkon ve stříhu tloušťky plechu	do 6 mm
Délka nože dole	180 mm
Hmotnost	19 kg
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Náhradní nůž na plech (dolní nůž) Model 1BR/6	769934 1BR/6
Pojistná pružina Vhodné pro model 1BR6/3	769933 1BR6/3
Pojistná pružina Vhodné pro model 1BR/6	769931 1BR/6
Náhradní nůž na plech (horní nůž) Model 1BR/6	769932 1BR/6