



Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 3/8 palce s vyhazovačem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	635290
GTIN	4013288174031
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

S prostrčným 4-hranem pro pravé a levé utahování. S vyhazovačem.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Počet břitů: 76

Technický popis

Upínací 4-hran	3/8 palec
Celková délka	222 mm
Počet břitů	76
Pracovní úhel	4,7 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Ráčna

Příslušenství

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 29-dílná Typ P

634120 P