

Koken**Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem, Typ:**

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	635050
GTIN	4991644060580
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Celková délka: 200 mm

Počet břitů: 24

Technický popis

Upínací 4-hran	3/8 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	200 mm
Počet břitů	24
Pracovní úhel	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

