

**Vidlicový klíč očkový tvar otevřený, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	612920 12
GTIN	4018754000746
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

Použití:

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.<HBR/>

Materiál:

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Upozornění:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Rozměr klíče	12 mm
Tloušťka hlavy h	14 mm
Šířka hlavy b	20,6 mm
Délka L	30,8 mm
Tvar, unášec	Očkový tvar, otevřený
Materiál	Ocel Chrome-Alloy

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče