

**Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet klíčů: 7ZOLL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 palců v textilním svinovacím pouzdru

Technický popis

Počet klíčů	7
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 3	610120 3
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 13	610120 13
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 8	610120 8
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 1	610120 1
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 22	610120 22
Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 8	611500 8
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 32	610120 32
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 16	610120 16
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 5	610120 5