

**Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet klíčů: 11ZOLL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 palců v textilním svinovacím pouzdru

Technický popis

Počet klíčů	11
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 19	610120 19
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 8	610120 8
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 22	610120 22
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 32	610120 32
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 1	610120 1
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 3	610120 3
Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 12	611500 12
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 13	610120 13
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 9	610120 9
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 10	610120 10
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 16	610120 16
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 18	610120 18
Oboustranný otevřený klíč, palcový Typ 5	610120 5