

**Vidlicový klíč očkový tvar otevřený, Rozměr klíče: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	612920 18
GTIN	4018754003402
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

Použití:

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.<HBR/>

Materiál:

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Upozornění:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Rozměr klíče	18 mm
Tloušťka hlavy h	18,5 mm
Šířka hlavy b	29 mm
Délka L	40,8 mm
Tvar, unášec	Očkový tvar, otevřený
Materiál	Ocel Chrome-Alloy

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
Kloubová ráčna, 3/8 palce s vyhadzovačem	635335
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhadzovačem Typ 3/8	635090 3/8
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhadzovačem Typ	635025
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 240 mm	635645 240
Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhadzovačem a otočnou rukojetí	635220
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 160 mm	635400 160
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 75 mm	635645 75
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Kardanový kloub, 3/8 palce QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635400 125
Prostrčná ráčna, 3/8 palce s krátkou rukojetí	635900
Prodloužení, 3/8 palce ohebné Celková délka 194 mm	635600 194
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 3/8 palce s vyhadzovačem	635290
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm	635420 40
Příčná rukojeť, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 165 mm	635750 165
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 3/8 palce s výkyvnou hlavou a vyhadzovačem	635190
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75

Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635429 125
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 160 mm	635645 160
Speciální prodloužení 3/8 palce	612950
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem	635295
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635420 125
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
Kloubová rukojeť 3/8 palce	636000
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm	635400 40