

**Vidlicový klíč otevřený tvar, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	612900 17
GTIN	4018754003549
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

**Použití:**

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.<HBR/>

**Materiál:**

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

**Upozornění:**

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

**Technický popis**

Rozměr klíče	17 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Tloušťka hlavy h	6,3 mm
Šířka hlavy b	38 mm
Délka L	42,5 mm
Tvar, unášec	otevřený tvar
Materiál	Ocel Chrome-Alloy

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče

## Příslušenství

Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635090 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ	635025
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
Kloubová rukojeť 3/8 palce	636000
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 160 mm	635645 160
Prostrčná ráčna, 3/8 palce s krátkou rukojetí	635900
Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem a otočnou rukojetí	635220
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem	635295
Kardanový kloub, 3/8 palce QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 240 mm	635645 240
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 160 mm	635400 160
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 3/8 palce s vyhazovačem	635290
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm	635400 40
Prodloužení, 3/8 palce ohebné Celková délka 194 mm	635600 194
Příčná rukojeť, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 165 mm	635750 165

Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 75 mm	635645 75
Prodloužení, 3/8 palce extra dlouhé Celková délka 305 mm	635500 305
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635429 125
Kloubová ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem	635335
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Speciální prodloužení 3/8 palce	612950
Prodloužení, 3/8 palce extra dlouhé Celková délka 508 mm	635500 508
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
Prodloužení, 3/8 palce extra dlouhé Celková délka 711 mm	635500 711
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635400 125
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 3/8 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem	635190
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm	635420 40
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635420 125