

**Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palce, Typ:****Údaje o objednávke**

Artikové číslo	635175
GTIN	4000896185412
Trieda artiklu	630

**Popis****Provedení:**

S kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 5°.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Vhodné pro :**

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Počet břitů: 72

**Technický popis**

Upínací 4-hran	3/8 palec
Celková délka	186 mm
Počet břitů	72
Pracovní úhel	5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Druh produktu	Ráčna

