


STARCKE®**Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 6-násobné + 1, Ø 150 mm, Zrnitost: 320**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567775 320
GTIN	4002748778230
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 800, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**. **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a drží sama** pro rychlou výměnu kotouče.

Se 6 otvory pro brusku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pro Bosch, Metabo atd.

Použití:

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost **40 m/s**.

Technický popis

Zrnitost	320
Ø kotouče	150 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	7
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147
Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm	567887 150
Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150