


**STARCKE®****Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 6-násobné + 1, Ø 150 mm, Zrnitost: 600**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567775 600    |
| GTIN           | 4002748778278 |
| Třída artiklu  | 56Z           |

## Popis

### Provedení:

**Brusný papír** Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 800, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**. **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a drží sama** pro rychlou výměnu kotouče.

Se 6 otvory pro brusku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pro Bosch, Metabo atd.

### Použití:

**Univerzální použití** pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost **40 m/s**.

## Technický popis

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Zrnitost                    | 600     |
| Ø kotouče                   | 150 mm  |
| Zkratka brusiva             | A       |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Atribut názvu produktu      | Ø 150 mm                      |
| Počet odsávacích otvorů     | 7                             |
| Pohonný agregát             | Excentrická bruska            |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s                        |
| Druh produktu               | Brusný kotouč se suchým zipem |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | omezené použití |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Laky             | omezené použití |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm               | 567885 150 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm | 567887 150 |
| Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm             | 567990 147 |