


**MIRKA****Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET®, Ø 150 mm, Zrnitost: 320****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567800 320    |
| GTIN           | 6416868645774 |
| Třída artiklu  | 56M           |

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **síťovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

**Výhoda:**

- **Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká efektivnost – úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

**Použití:**

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.

**Technický popis**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Zrnitost                    | 320      |
| Ø kotouče                   | 150 mm   |
| Řada                        | ABRANET® |
| Zkratka brusiva             | A        |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %  |
| Atribut názvu produktu      | Ø 150 mm |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Pohonný agregát             | Excentrická bruska            |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s                        |
| Druh produktu               | Brusný kotouč se suchým zipem |

## Údaje o uživateli

|                 | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg           | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití |                |         |
| CuZn            | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK     | vhodný          |                |         |
| Dřevo           | vhodný          |                |         |
| Laky            | vhodný          |                |         |
| suché           | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm             | 567990 147 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm               | 567885 150 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm | 567887 150 |