

3M**Lešticí sada pro úhlovou brusku, 27-dílná, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567765 125
GTIN	2050001694263
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem na zadní straně pro použití na úhlových bruskách.

Použití:

Pouze několik málo pracovních operací pro vysoký lesk povrchu.

- **Hrubé broušení: brusný kotouč se suchým zipem 359F Multicut.**
- **Střední broušení: brusný kotouč se suchým zipem 237AA Trizact™.**
- **Konečný brus: lešticí houba (plst) se suchým zipem s lešticí pastou.**

Rozsah dodávky:

Úhlová bruska v sadě v robustním kartonu, sestávající z:

10× **359F Hookit™** korundového brusného kotouče se suchým zipem (**A**) zrno 180.

10× **237AA Trizact™ Hookit™** brusný kotouč se suchým zipem zrno 600 (A030).

5× **lešticí houba se suchým zipem (plst)** Buffing Pad červená/bílá s upínáním Hookit.

1× **lešticí pasta** (pevná).

1× **brusný talíř se suchým zipem** Ø 125 mm (medium).

1× **návod k použití.**

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Počet dílů	27
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem