

HOLEX**Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567790 80
GTIN	4045197526410
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Korund, plně vázaný pryskyřicí (A) zaručuje vynikající brusné vlastnosti (C papír).

Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem.

Brusný kotouč se suchým zipem s polootevřeným posypem, korund (A).

Použití:

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach).

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Technický popis

Zrnitost	80
Ø kotouče	150 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150
Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm	567887 150
Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147