


**Vidlicový klíč očkový tvar otevřený, Rozměr klíče: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	612920 22
GTIN	4018754003433
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

Použití:

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.<HBR/>

Materiál:

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Upozornění:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Rozměr klíče	22 mm
Tloušťka hlavy h	19 mm
Šířka hlavy b	33,5 mm
Délka L	45,3 mm
Tvar, unášec	Očkový tvar, otevřený
Materiál	Ocel Chrome-Alloy

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ	635025
Kardanový kloub, 3/8 palce QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem a otočnou rukojetí	635220
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635420 125
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 240 mm	635645 240
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 3/8 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem	635190
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm	635400 40
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 3/8 palce s vyhazovačem	635290
Prostrčná ráčna, 3/8 palce s krátkou rukojetí	635900
Příčná rukojeť, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 165 mm	635750 165
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 160 mm	635400 160
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm	635420 40
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635090 3/8
Speciální prodloužení 3/8 palce	612950
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240

Prodloužení, 3/8 palceohébné Celková délka 194 mm	635600 194
Kloubová ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem	635335
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Kloubová rukojeť 3/8 palce	636000
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635429 125
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635400 125
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Prodloužení, 3/8 palceQuickRelease Celková délka 160 mm	635645 160
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
Prodloužení, 3/8 palceQuickRelease Celková délka 75 mm	635645 75
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem	635295
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75