

**Vidlicový klíč očkový tvar otevřený, Rozměr klíče: 24mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 612920 24     |
| GTIN           | 4018754003440 |
| Třída artiklu  | 63A           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

**Použití:**

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.<HBR/>

**Materiál:**

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

**Upozornění:**

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

**Technický popis**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Upínací 4hran    | 3/8 palec             |
| Rozměr klíče     | 24 mm                 |
| Tloušťka hlavy h | 19,5 mm               |
| Šířka hlavy b    | 35,7 mm               |
| Délka L          | 47,3 mm               |
| Tvar, unášec     | Očkový tvar, otevřený |
| Materiál         | Ocel Chrome-Alloy     |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Povrch        | chromovaný     |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Kardanový kloub, 3/8 palce QuickRelease Typ 3/8  | 636250 3/8 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm  | 635429 240 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm   | 635429 75  |
| Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8   | 636229 3/8 |
| Speciální prodloužení 3/8 palce  | 612950     |
| Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8   | 636200 3/8 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm  | 635429 125 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 160 mm  | 635400 160 |
| Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem                   | 635295     |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm  | 635400 240 |
| Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm   | 635700 165 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm   | 635420 40  |
| Prostrčná ráčna, 3/8 palce s krátkou rukojetí  | 635900     |
| Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 240 mm                                       | 635645 240 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm   | 635420 75  |
| Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8  | 635090 3/8 |
| Kloubová ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem  | 635335     |
| Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 3/8 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem | 635190     |
| Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 3/8 palce s vyhazovačem             | 635290     |
| Kloubová rukojeť 3/8 palce   | 636000     |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm   | 635400 75  |
| Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 75 mm  | 635645 75  |

|  |            |
|--|------------|
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 40 mm                                       | 635400 40  |
| Příčná rukojeť, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 165 mm                      | 635750 165 |
| Prodloužení, 3/8 palce QuickRelease Celková délka 160 mm                         | 635645 160 |
| Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm                                   | 635720 200 |
| Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm                                   | 635729 200 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm                                      | 635400 125 |
| Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8   | 636220 3/8 |
| Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem a otočnou rukojetí | 635220     |
| Prodloužení, 3/8 palce ohebné Celková délka 194 mm                               | 635600 194 |
| Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ                                  | 635025     |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm                                      | 635420 125 |