

**MIRKA****Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET®, Ø 77 mm, Zrnitost: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567801 180
GTIN	5435006666533
Třída artiklu	56M

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **síťovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

**Výhoda:**

- **Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká efektivnost – úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

**Použití:**

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.

**Technický popis**

Zrnitost	180
Ø kotouče	77 mm
Řada	ABRANET®
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 77 mm

Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 77 mm	567885 77
--	-----------