

MIRKA**Kotouč ABRALON™, Ø 150 mm, Zrnitost: 4000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567900 4000
GTIN	6416868728644
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Patentovaný dokončovací systém ABRALON se skládá z tkané sítě, která je opatřena vrstvou karbidu křemíku na tenké vrstvě pěnové hmoty. Výhody:

- **Brusná síť umožňuje volnou cirkulaci vody resp. vzduchu, efektivní odstranění brusného prachu.**
- **Vysoce efektivní – zkrácené pracovní časy a dlouhá životnost.**

Použití:

Pro ruční a strojní broušení **za sucha resp. za mokra** kontur, tvarů, kovů **s vysokými nároky na povrch** až k předběžnému leštění.

Technický popis

Zrnitost	4000
Ø kotouče	150 mm
Řada	ABRALON™
Brusivo	Karbid křemičitý (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Podklad brusného materiálu	Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm	567887 150
Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150
Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147