


MIRKA**Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567805 40
GTIN	6416868271669
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **síťovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: Minimální zatížení pracoviště a okolního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nízké spotřebě brusiva.**
- **Vysoce efektivní - úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

ABRANET® ACE HD se zesílenou strukturou sítě, extrémně odolnou proti trhání (okraje) a keramickým zrnem (CER). Mimořádně vysoký výkon broušení.

Použití:

Pro extrémní aplikace s vysokým výkonem, jako **úběrové broušení kompozitních materiálů, hliníku**, atd.

Technický popis

Zrnitost	40
----------	----

Ø kotouče	150 mm
Řada	ABRANET® ACE HD
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramika
Podklad brusného materiálu	Polyamidová tkanina
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm

567887 150

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm

567990 147

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm

567885 150