


STARCKE®**Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 6-násobné + 1, Ø 150 mm, Zrnitost: 240**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567775 240 |
| GTIN | 4002748778216 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 800, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**. **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a drží sama** pro rychlou výměnu kotouče.

Se 6 otvory pro brusku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pro Bosch, Metabo atd.

Použití:

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost **40 m/s**.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|---------|
| Zrnitost | 240 |
| Ø kotouče | 150 mm |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Atribut názvu produktu | Ø 150 mm |
| Počet odsávacích otvorů | 7 |
| Pohonný agregát | Excentrická bruska |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusný kotouč se suchým zipem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm | 567990 147 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm | 567885 150 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm | 567887 150 |