

**Vidlicový klíč očkový tvar otevřený, Rozměr klíče: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	612920 32
GTIN	4018754102105
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

Použití:

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.<HBR/>

Materiál:

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Upozornění:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

Technický popis

Rozměr klíče	32 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Tloušťka hlavy h	22,5 mm
Šířka hlavy b	48 mm
Délka L	62,5 mm
Tvar, unášec	Očkový tvar, otevřený
Materiál	Ocel Chrome-Alloy

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče