

**Garant****6hranná hlavice 3/8 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637125 11
GTIN	4045197497284
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Otvor klíče Surface Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Délka	25,5 mm
Rozměr klíče	11 mm
Ø na hnané straně	15,9 mm
Rozměr klíče	7/16 palec
Rozměr klíče	13/32 palec
Upínací 4hran	3/8 palec
Profil 6hranného nástrčného klíče	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče