



## 12hranná hlavice, 3/8 palce, Rozměr klíče: 16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637000 16
GTIN	4018754001996
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 637029

### Technický popis

Rozměr klíče	16 mm
Ø na hnané straně	21,7 mm
Délka	31 mm
Upínací 4hran	3/8 palec

Unášecí profil

12-hranný nástrčný klíč

Druh produktu

Nástrčné klíče