



Dílenský zkušební přístroj SENSOTORK®, Maximální utahovací moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654250 100
GTIN	4018754155781
Třída artiklu	63B

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský zkušební přístroj pro momentové klíče.

Možnost bezproblémového rozšíření díky vyměnitelným snímačům naměřených hodnot. Vysoká přesnost díky plochým měřicím snímačům (nepatrné příčné síly) se zpracováním a digitalizací naměřených dat přímo ve snímači (odchylka zobrazení od naměřené hodnoty činí $\pm 0,25\%$ v rozsahu 20 % – 100 % jmenovité hodnoty; $\pm 0,5\%$ v rozsahu 10 % – 20 % jmenovité hodnoty a $\pm 1\%$ v rozsahu 2 % – 10 % jmenovité hodnoty).

Vysoká spolehlivost díky přídavnému displeji skutečně aplikovaného utahovacího momentu u momentových klíčů.

Rozsah dodávky:

Včetně snímače měřených hodnot, držáku, displeje, stativu displeje, spirálového kabelu, síťového napáječe s přívodním kabelem (1,5 m), sady upevňovacích prvků pro vodorovnou a svislou zkušební polohu.

Rozsah dodávky:

Adaptér (vnitřní 4hran $\times$ vnější 4hran): 1/4 palce $\times$ 3/8 palce

Technický popis

Rozměr h_1	79 mm
Rozměr h_2	215 mm
Rozměr b	180 mm
Rozměr l	180 mm
Hmotnost	7 kg
Upínací 4hran	3/8 palec
Maximální utahovací moment	100 Nm
Rozsah měření	2 – 100 Nm
Zdroj energie	Síťový provoz
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	Rozhraní USB
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Kalibrační a seřizovací zařízení

Služby

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020140 400/2
Akreditovaná kalibrace (např. DAkkS) oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Příslušenství

Snímač naměřených hodnot Maximální utahovací moment 100 Nm	654255 100
Kalibrační 4hranný adaptér Typ 1	654383 1