

**HOLEX****Vějířový brusný válec vlnité rouno, Ø 100×50 mm, Srovnání zrnitosti: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568479 400
GTIN	4045197680709
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

**Sinusově skládané brusné rouno** bez oříznuté hrany. Zhotoveno s karbidem křemičitým (SiC).

**Použití:**

Pro **matování** a **leštění** bez stop po nasazování.

**Upozornění:**

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

**Technický popis**

Podklad brusného materiálu	Čisticí rouno
Doporučené otáčky	2800 min <sup>-1</sup>
Srovnání zrnitosti	400
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø válců	100 mm

Šířka válců	50 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×50 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec round

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		