



Měřicí čidlo „FMT“, Maximální utahovací moment: 2Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654350 2
GTIN	5060922232892
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- **Statické senzory kompletně s kabelem (2 m) k přímému připojení na č. 654300 nebo č. 654340 (automatické rozpoznání kalibračních dat).**
- **Přímé upevnění na pracovní plochu 3 šrouby, nejsou součástí dodávky.**

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.

Do vel. 150 (včetně) se simulátorem šroubovacích operací pro kontrolu elektrických a pneumatických šroubováků. Ve stabilním plastovém kufříku.

Upozornění:

Není vhodné pro rázové utahovány!

Technický popis

Maximální utahovací moment	2 Nm
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah měření	0,04 - 2 Nm
Upínací 6hran	1/4 palec
Kalibrování	O4
Nastavení utažení	utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±0,5 %
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce

Druh produktu

Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400

020120 400

Příslušenství

Simulátor šroubovacích operací Maximální utahovací moment 2 Nm

654352 2