

**Snímač naměřených hodnot, Maximální utahovací moment: 20Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	654255 20
GTIN	4018754224418
Třída artiklu	63B

Popis**Provedení:**

Vysoká přesnost díky úpravě a digitalizaci naměřených hodnot přímo ve snímači. Necitlivé na boční síly díky zvláště ploché konstrukci.

Vhodné pro:

Dílenský zkušební přístroj č. 654250.

Upozornění:

Zkušební přístroje a snímače měřených hodnot s dalšími měřícími rozsahy k dodání na poptávku.

Technický popis

Hmotnost	1,7 kg
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah měření	0,4 - 20 Nm
Maximální utahovací moment	20 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4

Druh produktu

Zkoušečka utahovacího momentu

SlužbyKalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor
Maximální utahovací moment 400/2 Nm

020140 400/2

Kalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka /
senzor Maximální utahovací moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2