

3M Scotch-Brite™

Kompaktní odjehlovací kotouč Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Ø kotouče×šířka×Ø otvoru: 152X25X25 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	568725 152X25X25
GTIN	50051115667416
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Lisované vláknité rouno s agresivním **keramickým zrnem Cubitron™ II.**

Použití:

Pro **těžké odjehlování** s výrazně **zvýšeným úběrem** oproti navíjeným kompaktním kotoučům. Velmi vysoká stabilita hran.

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.

Zkratka brusiva: Keramické

Ø otvoru: 25 mm

Stupeň jemnosti: zvlášť hrubý

Stupeň tvrdosti: tvrdý

Šířka: 25 mm

Ø otvoru: 25 mm

Provedení: 7C extra coarse

Technický popis

Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Provedení	7C extra coarse
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Ø kotouče	152 mm
Ø otvoru	25 mm
Šířka	25 mm
Zkratka brusiva	Keramické
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Atribut názvu produktu	RC-UW
Označení výrobce	RC-UW

Příslušenství

Pár hliníkových přírub Vhodné pro Ø otvoru 25 mm

568782 25