


**Diamantový brusný kotouč PREMIUM*** na kameny, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	569640 125
GTIN	9003173483879
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Robustní úzký ocelový talíř s naletovanými diamantovými segmenty, které jsou uloženy ve speciálním materiálu. Vysoký **úběrový výkon, extrémní životnost a chod s nízkými vibracemi** (čistě povrchy), pro suchý brus.

Použití:

K broušení, orovnávání, vyhlazování kamene a betonu pomocí úhlových brusek. Optimální počet otáček 10 000 – 12 000 1/min. Maximální počet otáček 15 000 1/min.

Materiál:

Vhodné pro beton.

Technický popis

Korpus držáku	Ocelový talíř
Popis tvaru	Plochý
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Pohonný agregát	Úhlové brusky

Doporučené otáčky	10000 - 12000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný talíř