

**Snímač naměřených hodnot, Maximální utahovací moment: 100Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	654255 100
GTIN	4018754224395
Třída artiklu	63B

**Popis****Provedení:**

Vysoká přesnost díky úpravě a digitalizaci naměřených hodnot přímo ve snímači. Necitlivé na boční síly díky zvláště ploché konstrukci.

**Vhodné pro:**

Dílenský zkušební přístroj č. 654250.

**Upozornění:**

Zkušební přístroje a snímače měřených hodnot s dalšími měřícími rozsahy k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Hmotnost	2,5 kg
Maximální utahovací moment	100 Nm
Rozsah měření	2 - 100 Nm
Upínací 4hran	3/8 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4

Druh produktu

Zkoušečka utahovacího momentu

**Služby**Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor  
Maximální utahovací moment 400/2 Nm

020140 400/2

Kalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka /  
senzor Maximální utahovací moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

**Příslušenství**

Kalibrační 4hranný adaptér Typ 1

654383 1