

HOLEX**Vějířovitý brusný válec rouno (A), Ø 100×50 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 568474 180 |
| GTIN | 4045197680631 |
| Třída artiklu | 52E |

Popis**Provedení:**

Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Rouno s normálním korundem (A).

Použití:

Jemné rouno pro **lehké čisticí práce** a **rovnoměrný finiš povrchu**.

Upozornění:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Doporučené otáčky | 2800 min ⁻¹ |
| Podklad brusného materiálu | Čisticí rouno |
| Srovnání zrnitosti | 180 |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Ø válců | 100 mm |
| Šířka válců | 50 mm |
| Atribut názvu produktu | Ø 100×50 mm |
| Ø otvoru | 19 mm |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný válec rouno |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |