

**Snímač naměřených hodnot, Maximální utahovací moment: 1100Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	654255 1100
GTIN	4018754224425
Třída artiklu	63B

Popis**Provedení:**

Vysoká přesnost díky úpravě a digitalizaci naměřených hodnot přímo ve snímači. Necitlivé na boční síly díky zvláště ploché konstrukci.

Vhodné pro:

Dílenský zkušební přístroj č. 654250.

Upozornění:

Zkušební přístroje a snímače měřených hodnot s dalšími měřícími rozsahy k dodání na poptávku.

Technický popis

Upínací 4hran	3/4 palec
Maximální utahovací moment	1100 Nm
Rozsah měření	25 - 1100 Nm
Hmotnost	3,1 kg
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4

Druh produktu

Zkoušečka utahovacího momentu

SlužbyKalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka /
senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor
Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020140 1000/2

Příslušenství

Kalibrační 4hranný adaptér Typ 2

654383 2

Kalibrační 4hranný adaptér Typ 3

654383 3

Kalibrační 4hranný adaptér Typ 4

654383 4