

Garant**Opěrný talíř PU s multiděrováním,, Vnější Ø: 123mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567990 123
GTIN	4045197566300
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Opěrný talíř s multiděrováním s **inovativním sacím systémem** (integrované kanály) a plochým designem pro excentrické brusky. S upínáním **5/16 palce** nebo **M8**.

Díky kombinaci středně tvrdé **polyuretanové pěny** a nerozbitného **nosného talíře vyztuženého skleněnými vlákny** se ideálně hodí pro **střední až hrubé brousicí práce** a obrysové broušení. Systém multiděrování pro všechny brusné kotouče se suchým zipem se standardním děrováním, ABRANET.

Použití:

Použitelné s inovačním systémem adaptérů na všech obvyklých excentrických bruskách (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, atd.)

Vhodné pro:

Kotouče s děrováním: 8; 8 + 1; 17

Technický popis

Vnější Ø	123 mm
Druh produktu	Opěrný talíř

Příslušenství

Měkké podložky 4-dílná sada s multiděrováním Vnější Ø
123 mm

567995 123