

Koken**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1.1/2 palce, Rozměr klíče: 70mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	653950 70
GTIN	4991644465217
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Norma:**DIN 3129****Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch fosfátovaný hořčíkem.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Technický popis

Rozměr klíče	70 mm
Ø na hnané straně	103 mm
Délka	100 mm
Upínací 4hran	1.1/2 palec

Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 1.1/2 palce Ø×délka 7X75 mm	653995 7X75
Pryžový kroužek pro hlavice, 1.1/2 palce Ø 95 mm	653990 95