

**Dělicí kotouč STANDARD ** na kameny, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	569700 125
GTIN	9003173677872
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Univerzální kotouč na řezání kamene (specifikace: **C30-BF**).

Použití:

Pro přírodní a umělé kameny, žáruvzdorné kameny a beton.

Technický popis

Tvar	42
Popis tvaru	zalomený
Ø otvoru	22,23 mm
Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Šířka kotouče	2,5 mm
Specifikace	C30-BF
Ø kotouče	125 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 mm

Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Optimalizováno pro materiál	Přírodní kámen
Optimalizováno pro materiál	Umělý kámen
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč