

**Koken****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1.1/2 palce, Rozměr klíče: 80mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	653950 80
GTIN	4991644465279
Třída artiklu	63R

## Popis

### Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch fosfátovaný hořčíkem.

### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

## Technický popis

Délka	110 mm
Rozměr klíče	80 mm
Ø na hnané straně	115 mm
Upínací 4hran	1.1/2 palec

Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

## Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 1.1/2 palce Ø×délka 7X75 mm	653995 7X75
Pryžový kroužek pro hlavice, 1.1/2 palce Ø 95 mm	653990 95