

HOLEX**Vějířový brusný válec, tkanina (A), Ø 100×100 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568465 120
GTIN	4045197526687
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel brusné tkaniny kolem osy brusného válce. Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Použití:

K **odstraňování rzi, okují, otřepů** a pro podélné brusy.

Upozornění:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Technický popis

Doporučené otáčky	3700 min ⁻¹
Zrnitost	120
Podklad brusného materiálu	tkanina
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø válců	100 mm

Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		