

3M Scotch-Brite™

**Kompaktní finišovací kotouč (SiC), FS-WL, Ø kotouč×šířka×Ø otvoru:
152X25X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568741 152X25X25
GTIN	50048011187728
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Použití:

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.

Finišovací kotouč z vláknitého rouna. Vytváří **jemný, lesklý finiš**, např. při výrobě hydraulických válců, lopatek turbín, příborů atd.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemné
Provedení	6S fine
Stupeň tvrdosti	střední
Ø kotouče	152 mm

Ø otvoru	25 mm
Šířka	25 mm
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemičitý (SiC)
Atribut názvu produktu	FS-WL
Označení výrobce	FS-WL
Pohonný agregát	Stojanová bruska
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Pár hliníkových přírub Vhodné pro \varnothing otvoru 25 mm

568782 25