

**HOLEX****Vějířovitý brusný válec rouno (A), Ø 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568475 100
GTIN	4045197526731
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Standardní rozměr **Ø 100×100 mm** nebo úzké provedení **Ø 100×50 mm** na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Rouno s normálním korundem (A).

**Použití:**

Rychlé **čištění** a **hlazení** povrchů.

**Upozornění:**

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

**Technický popis**

Podklad brusného materiálu	Čisticí rouno
Doporučené otáčky	2800 min <sup>-1</sup>
Srovnání zrnitosti	100
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø válců	100 mm

Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Ø otvoru	19 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec round

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		