

**Dělicí kotouč STANDARD ** na kameny, Ø kotouče: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	569700 230
GTIN	9003173675854
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Univerzální kotouč na řezání kamene (specifikace: **C30-BF**).

Použití:

Pro přírodní a umělé kameny, žáruvzdorné kameny a beton.

Technický popis

Šířka kotouče	3 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	přímý
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Tvar	41
Specifikace	C30-BF
Ø kotouče	230 mm
Pro tloušťky materiálů	9 mm

Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Optimalizováno pro materiál	Přírodní kámen
Optimalizováno pro materiál	Umělý kámen
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč