

**HOLEX****Vějířový brusný válec tkanina drážkovaná (A), Ø 100×100 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568466 60
GTIN	4045197526694
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

**Vějířovité uspořádání lamel brusné tkaniny** kolem osy brusného válce. Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Brusná tkanina dělená.

**Použití:**

Pro **měkké podélné brusy** i na lehce klenutých plochách, obzvláště přizpůsobivé.

**Upozornění:**

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

**Technický popis**

Zrnitost	60
Doporučené otáčky	3700 min <sup>-1</sup>
Podklad brusného materiálu	tkanina
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø válců	100 mm

Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		