

3M Scotch-Brite™

**Kompaktní finišovací kotouč (SiC), FS-WL, Ø kotouč×šířka×Ø otvoru:  
203X51X76mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568741 203X51X76
GTIN	048011187709
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

**Použití:**

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.

Finišovací kotouč z vláknitého rouna. Vytváří **jemný, lesklý finiš**, např. při výrobě hydraulických válců, lopatek turbín, příborů atd.

**Technický popis**

Provedení	6S fine
Stupeň jemnosti	jemné
Stupeň tvrdosti	střední
Ø kotouče	203 mm

Ø otvoru	76 mm
Šířka	51 mm
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemičitý (SiC)
Atribut názvu produktu	FS-WL
Označení výrobce	FS-WL
Pohonný agregát	Stojanová bruska
Druh produktu	Kompaktní kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Pár hliníkových přírub Vhodné pro  $\varnothing$  otvoru 76 mm

568782 76