



## Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®, Profil Torx®: E8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637450 E8
GTIN	4018754003686
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 7,5 mm

Ø na hnané straně: 10,5 mm

Délka: 28 mm

### Technický popis

Délka	28 mm
Rozměr profilu A	7,5 mm
Ø na hnané straně	10,5 mm
Profil Torx®	E8
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®

Druh produktu

Nástrčné klíče